





# REKOMMENDERADE MUNSTYCKEN OCH FILTER

## HANDHÅLLEN ULTRA® AIRLESS



BELÄGGNINGAR	LACKER KLARA/FÄRGADE	LACKER PRIMER	VÄGGFÄRGS- PRIMER	VÄGGFÄRGS- LATEX	SPRUTBREDD FÖRSTA SIFFRAN X 5*
REKOMMENDERADE MUNSTYCKS- STORLEKAR	208	210			10 cm
	308-310	312	314	314-316	15 cm
	410	412	416	414	20 cm
	512	514	516	516	
HASTIGHETSIN- STÄLLNING	1-5	6-10	6-10	6-10	* Vid 30 cm sprutavstånd
FILTER	100 mesh 	100 mesh 	60 mesh 	60 mesh 	

För korrekt användning av sprutan, använd endast FFLP-munstycken, det vill säga samma munstycksfamilj som medföljer handhållna Ultra

*Dessa är rekommenderade munstycksstorlekar Tillverkarens rekommendationer står på färg- eller materialbehållaren.*